



| #                | Codice interno | Strumento                                      | Fabbricante      | Classificazione | Posizione | Scale tarate                                                           | Prima registrazione | Frequenza taratura |
|------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Durometri</b> |                |                                                |                  |                 |           |                                                                        |                     |                    |
| 1                | 0010D001       | Durometro Dia 2 RC + lettura digitale          | Wolpert          | Primario        | LCQ       | HRC, HRA, HV1, HV5, HV10, HV30, HB2.5/187.5                            | 20/01/2003          | Annuale            |
| 2                | 0414D001       | Durometro KB                                   | KB Pruftechnik   | Primario        | LCQ       | HB2.5/62.5, HB2.5/187.5, HV5, HV10, HRA, HRB, HRC, HR15N, HR30N, HR45N | 08/04/2014          | Annuale            |
| 3                | 2001MA002      | Microdurometro Automatico Tipo Q10 CHD Master+ | Qness            | Primario        | LCQ       | HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2, HV2.5, HV3, HV5, HV10    | 23/01/2020          | Annuale            |
| 4                | 9910D002       | Microdurometro Tipo FM-7                       | Future-Tech      | Primario        | LCQ       | HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2                           | 20/01/2003          | Annuale            |
| 5                | 1206MA001      | Microdurometro Automatico KB10BVZ-FA           | KB Pruftechnik   | Primario        | LCQ       | HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2, HV3, HV5                         | 07/06/2012          | Annuale            |
| 6                | 1409M001       | Microscopio ottico ECLIPSE LV150NL             | Nikon            | Primario        | LCQ       | Oculari graduati 5x, 10x, 20x, 50x, 100x                               | 11/09/2014          | Annuale            |
| 7                | 9910D003       | Durometro Brivo-Uvn                            | Reicherter       | Secondario      | PCQO      | HRC                                                                    | 20/01/2003          | Biennale           |
| 8                | 0110D001       | Durometro Briro-E                              | Reicherter       | Secondario      | LCQ       | Prove profondità HR187.5, HR 1000, Briro-e                             | 20/01/2003          | Biennale           |
| 9                | 0010D002       | Durometro Briviskop 3000 H                     | Reicherter       | Secondario      | PCQO      | HB5/750, HB10/3000                                                     | 20/01/2003          | Biennale           |
| 10               | 0312D001       | Durometro Officine Galileo D200                | Officine Galileo | Secondario      | PCQO      | HRC, HRA, HR15N, HR30N                                                 | 22/09/2003          | Biennale           |
| 11               | 0311P001       | Durometro Portatile Metaltester                | Affri            | Secondario      | LCQ       | HRC, HRB                                                               | 25/11/2005          | Biennale           |
| 12               | 1704P002       | Durometro Portatile EQUOTIP                    | Proceq           | Secondario      | LCQ       | HRC, HV1, HV5                                                          | 04/04/2017          | Biennale           |
| 13               | 2804DT001      | Datalogger + PTM1-220-N-TE da -100°C a +1300°C | PhoenixTM        | Secondario      | LCQ       | TUS e SAT test secondo AMS 2750E Termocoppia tipo N                    | 28/04/2017          | Biennale           |
| 14               | 2804DT002      | Datalogger + PTM1-010-S-TE da 0°C a +1760°C)   | PhoenixTM        | Secondario      | LCQ       | TUS e SAT test secondo AMS 2750E Termocoppia tipo S                    | 28/04/2017          | Biennale           |

LCQ=Laboratorio Controllo Qualità, PCQO=Postazione Controllo Qualità Officina

Rev. 01/2020